

DAS **UV-C -LICHT**
WIRD VON DER RNA
UND DNA DES VIRUS
ABSORBIERT
**WAS IHREN ZERFALL
VERURSACHT**

UVC MED
MORE THAN PROTECTION

OFFICE 360

OBERFLÄCHEN UND LUFTDESINFEKTION

STERILISIERUNG VON LUFT UND OBERFLÄCHEN.

Das Luftdesinfektionsgerät **OFFICE 360** ist ein Produkt für medizinische und kosmetische Praxen, Massagestudios, Friseursalons usw. Die hohe Leistung des Gerätes ermöglicht die Durchführung einer Desinfektion in kurzer Zeit, z.B. zwischen zwei Patienten. In einer Zahnarztpraxis könnte man gleichzeitig den Sessel, die Konsole und den Instrumentenwagen desinfizieren.

Das Gerät ist mit vier 95 W Lampen ausgestattet. Drei befinden sich auf Stativen, die ausgefahren und gedreht werden können. Die vierte Lampe wurde zusammen mit zwei Lüftern im Gehäuse montiert.

Das Gerät arbeitet in zwei Modi. Der erste: **OFFICE 360** arbeitet mit den eingeschalteten Lampen auf den Stativ-Armen, mit denen ausgewählte Bereiche desinfiziert werden können. Der zweite Modus ist Luftdesinfektion mit interner Lampe und zwei Lüftern zur Aufnahme kontaminierter und Ausblasen desinfizierter Luft. Beide Funktionen können unabhängig voneinander aber auch zusammen in Betrieb sein.



OFFICE 360



Disinfection of flat surfaces



Air disinfection




Odor neutralization



Elimination of Germs



EFFICIENCY
59 m³/h



PORTABLE



POWER
420W


ANWENDUNGEN:

ZAHNARZT PRAXEN
KOSMETISCHE PRAXEN
MASSAGESTUDIOS
FRISEURSALONS


OFFICE 360

GEWICHT	~30 kg
ABMESSUNG	Kombiniertes Gerät: Höhe 1090mm Breite 550 mm Tiefe 520 mm Erweitertes Gerät: Höhe 2160 mm, Breite 2050 mm Tiefe 2050 mm
LEISTUNG	420 W
MATERIAL ZUSAMMENSETZUNG	Edelstahl, pulverlackierter Stahl, PE1000, Quarzglas
LAMPENMODUL	4* 95 W
STROMVERSORUNG	230 V
FREQUENZ	50/60 Hz
LÄRMSTUFE	40 dB
BETRIEBSTEMPERATUR	10 - 45 Grad Celsius
LAGERTEMPERATUR	-10 - 60 Grad Celsius
KONTAKT MIT WASSER	Nur an trockenen Orten verwenden
FEUCHTIGKEIT	Relative Luftfeuchtigkeit von 10% - 50 %
SICHERHEIT	Das Einschalten des Gerätes ist nur zulässig, wenn sich keine Menschen oder Tiere im Raum befinden. Das Gerät ist sichtbar und lesbar gekennzeichnet: „Vorsicht UV-C Strahlung - Augen und Haut schützen“.
ERGIEBIGKEIT	59,4 m ³ /h
OPTIONEN	Timer, Auto-off, Fernbedienung, Sicherheitssystem
FARBVERSIONEN	Schwarz, Weiss

UV-C LIGHT DISINFECTION



Die zur Desinfektion verwendete UV-C-Strahlung ist bei einer Wellenlänge von 253,7 nm am effektivsten.



Gemäß der Meinung der WHO wird das Virus beim Kontakt mit ultravioletem Licht vom Typ C (UV-C) bei 254 nm vollständig inaktiviert. Die Einwirkung von UV-C-Licht, das von den UVC-MED-Produkten erzeugt wird, inaktiviert die Viren vom Sars-CoV-2, MRSA, SARS, Corona oder H7N9 Typ vollständig.