

DAS **UV-C -LICHT**
 WIRD VON DER RNA
 UND DNA DES VIRUS
 ABSORBIERT
**WAS IHREN ZERFALL
 VERURSACHT**

UVC MED
 MORE THAN PROTECTION

OVERHEAD 55 / 110

DURCHFLUSSDESINFEKTION VON LUFT

PERFEKTE LÖSUNG FÜR RÄUME MIT GROSSEM VOLUMEN!

Das Gerät **OVERHEAD** mit viruzider und bakterizider Wirkung dient zur Durchflussdesinfektion der Luft. Je nach Ausführung hat das im Lüftungssystem integrierte Modul der UV-C-Lampen 1 oder 2 Strahler und reinigt mittels Strömungsumlauf zwischen 87 m³ bis zu 145 m³ Luft pro Stunde.

Der OVERHEAD ermöglicht sicheres Arbeiten von Menschen, die sich in der Nähe befinden. Einfach in Aufbau und Funktion.

Das Gerät kann in Schulen, Kindergärten, Büros, Postämtern, Geschäften sowie öffentlichen Bereichen (Ämtern) eingesetzt werden. Überall dort, wo es häufig zum Kontakt einer mittleren oder großen Gruppe von Menschen kommt wie z.B. auch in der Gastronomie und Hotels.



OVERHEAD
 55 | 110 |



Air disinfection



EFFICIENCY
 87 m³/h



EFFICIENCY
 145 m³/h



Elimination of Germs



POWER
 60W



POWER
 130W




Auch erhältlich als Modell 220 und 330

OVERHEAD 55 / 110


GEWICHT	~10,6 kg	~10,6 kg
ABMESSUNG IN MM	Höhe 226 Breite 170 Länge 1255	Höhe 226 Breite 179 Länge 1255
LEISTUNG	60 W	130 W
MATERIAL ZUSAMMENSETZUNG	Pulverlackierter Stahl (Schwarz - Weiss), Edelstahl (Inox), Quarzglas	
LAMPENMODUL	1* 55W	2* 55W
STROMVERSORGUNG	230 V	230 V
FREQUENZ	50 Hz	50 Hz
LÄRMSTUFE	40 dB	44 dB
BETRIEBSTEMPERATUR	10 - 45 Grad Celsius	
LAGERTEMPERATUR	-10 - 45 Grad Celsius	
KONTAKT MIT WASSER	Nur an trockenen Orten verwenden	
FEUCHTIGKEIT	Relative Luftfeuchtigkeit von 10% - 50 %	
SICHERHEIT	Schutzgehäuse gegen UV-C Abstrahlung	
ERGIEBIGKEIT	87 m ³ /h	145 m ³ /h
AUSRÜSTUNG	Kohlenstofffilter ~200 cm ²	
FARBVERSIONEN	Schwarz, Weiss, Inox	



UV-C LIGHT DISINFECTION



Die zur Desinfektion verwendete UV-C-Strahlung ist bei einer Wellenlänge von 253,7 nm am effektivsten.



Gemäß der Meinung der WHO wird das Virus beim Kontakt mit ultraviolettem Licht vom Typ C (UV-C) bei 254 nm vollständig inaktiviert. Die Einwirkung von UV-C-Licht, das von den UVC-MED-Produkten erzeugt wird, inaktiviert die Viren vom Sars-CoV-2, MRSA, SARS, Corona oder H7N9 Typ vollständig.